


vícenásobná spojka s nátrubky KM-22-B

č. dílu: 13694

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	4 mm
velikost balení	1
provozní tlak v Mpa	-0.095 ... 0.8 MPa
provozní tlak	-0.95 ... 8 bar -13.775 ... 116 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. počet připojení	22
připojení pneumatiky	pro hadici s vnějším průměrem 3 mm pro hadici s vnějším průměrem 4 mm pro hadici s vnějším průměrem 6 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS