


vakuová přísavka VAS-15-1/8-SI-B

č. dílu: 1376604

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| výškové vyrovnání přísavky | 1.2 mm |
| jmenovitá světlost | 3 mm |
| průměr přísavky | 15 mm |
| objem přísavky | 0.328 cm ³ |
| umístění připojení | nahore |
| montážní poloha | libovol. |
| tvar přísavky | kulatý plochý tvar |
| provozní tlak v Mpa | -0.095 ... 0 MPa |
| provozní tlak | -0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi |
| jmenovitý provozní tlak | -0.07 MPa -0.7 bar |
| jmenovitý provozní tlak (psi) | -10.15 psi |
| provozní médium | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| okolní teplota | -40 ... 200 °C |
| přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku | 8.5 N |
| hmotnost výrobku | 4 g |
| typ upevnění | prostřednictvím připojení vakua |
| připojení vakua | G1/8 |
| barva | průsvitn. |
| tvrdost Shore | 60 +/- 5 |
| materiál šroubovacích čepů | hliník legovaný pro tváření |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál přísavky | VMQ (silikon) |