


spojka EAMD-32-32-14-16X20

č. dílu: 1377840

FESTO

je prvkem pohonu, který přenáší energii rotačního pohybu krokového motoru nebo servomotoru.



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	14 mm
poloměr upnutí 2	16 mm
velikost	32
jmenovitá délka	32 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	8,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	14.5 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	12.5 Nm
hmotnost výrobku	124 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS