



# tlačítkový ventil K/O-3-PK-3

č. dílu: 13793

FESTO

s nátrubky pro hadici JS3. Spínání tlačítkem. Dle připojení přívodů má funkci v klidu otevřen nebo v klidu uzavřen.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu otevř/uzavř.
normální jmenovitý průtok	80 l/min
provozní tlak	0 ... 8 bar
konstrukce	pístové sedlo
jmenovitá světlost	2.5 mm
typ řízení	přímo
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-:-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla pro základní polohu uzavřenou	24 N
ovládací síla pro základní polohu otevřenou	17 N
hmotnost výrobku	20 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 2	PK-3
připojení pneumatiky 3	PK-3
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	plast