



vakuová přísavka VASB-100-1/4-SI-B

č. dílu: 1382277

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání přísavky	15.5 mm
jmenovitá světlost	4 mm
průměr přísavky	100 mm
objem přísavky	128 cm ³
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
tvar přísavky	kulatý, skládaný tvar 1,5 měchu
provozní tlak v Mpa	-0.095 ... 0 MPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-0.07 MPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-40 ... 200 °C
přidržná síla při jmenovitém provozním tlaku	395 N
hmotnost výrobku	132 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	G1/4
barva	průsvitn.
tvrdost Shore	60 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	VMQ (silikon)