


# vakuová přísavka VAS-125-3/8-PUR-B

č. dílu: 1396108

FESTO

Těsnicí kroužek je obsažen v dodávce.



## katalogový list

| parametr                                     | hodnota   |
|--|---|
| výškové vyrovnání přísavky                   | 6 mm  |
| jmenovitá světlost                           | 7 mm  |
| průměr přísavky                              | 125 mm  |
| objem přísavky                               | 79.1 cm <sup>3</sup>                              |
| účinný průměr přísavky                       | 101.8 mm  |
| umístění připojení                           | nahore  |
| montážní poloha                              | libovol.  |
| tvar přísavky                                | kulatý plochý tvar                                |
| provozní tlak v MPa                          | -0.095 ... 0 MPa                                  |
| provozní tlak                                | -0.95 ... 0 bar<br>-13.775 ... 0 psi              |
| jmenovitý provozní tlak                      | -0.07 MPa<br>-0.7 bar                             |
| jmenovitý provozní tlak (psi)                | -10.15 psi  |
| provozní médium                              | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| třída odolnosti korozi KBK                   | 2 - mírné nároky na odolnost korozi               |
| shoda ohledně LABS                           | VDMA24364-A1-L                                    |
| okolní teplota                               | -20 ... 60 °C                                     |
| přídržná síla při jmenovitém provozním tlaku | 570 N   |
| hmotnost výrobku                             | 249 g   |
| typ upevnění                                 | prostřednictvím připojení vakua                   |
| připojení vakua                              | G3/8  |
| barva  | modrý   |
| tvrdost Shore                                | 60 +/- 5  |
| materiál šroubovacích čepů                   | zinkový tlakový odlitek                           |
| upozornění k materiálu                       | ve shodě s RoHS                                   |
| materiál přísavky                            | PUR   |