

# šroubení s nátrubky CRCN-M5-PK-3

č. dílu: 13967

FESTO

odolné korozi,  
s těsnícím kroužkem,  
pro hadici z plastu PAN, PUN, PL, PP, PU.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	2,5 mm
typ těsnění na závitovém díčku:	těsnící kroužek
velikost balení	10
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0,95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,74 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit M5
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 4 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál těsnění závitu	NBR vysoce legovaná nerezová ocel