

šroubení s nátrubky CRCN-1/4-PK-4

č. dílu: 13972

FESTO

odolné korozi,
s těsnícím kroužkem,
pro hadici z plastu PAN, PUN, PL, PP, PU.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	3.2 mm
typ těsnění na závitovém dřívku:	těsnící kroužek
velikost balení	1
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	17.73 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 6 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál těsnění závitu	zesílený PA TPE-U(PU)