


Commander FSSC-12

č. dílu: 13985

FESTO

Ruční pneumatické ovládání pro Quickstepper, pro rychlé a bezpečné řízení.

výběhový typ, k dodání do 2009



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	2.5 mm
konstrukce	spínač pro vzestupné krokování
potvrzení výpadku tlaku	≤ 0.5 bar
potvrzení odpovídajícího tlaku	≥ 1.5 bar
provozní tlak	2 ... 6 bar
normální jmenovitý průtok	60 l/min
min. délka impulsu potvrzení	50 ms
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 5 μ m
okolní teplota	5 ... 40 °C
hmotnost výrobku	450 g
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	ABS