

kompaktní válec DPCS-40-15-F-P

č. dílu: 1398652
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	15 mm
průměr pístu	40 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný
konec pístnice	vnitřní závit
konstrukce	píst pístnice trubka válce
snímání polohy	bez
provozní tlak	0.6 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - Moderate corrosion stress
okolní teplota	-20 ... 80 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.36 J
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	633 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	754 N
pohybující se hmotnost	119 g
hmotnost výrobku	296.5 g
typ upevnění	dle volby: průchozí dírou se závitem
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tvárění
informace o materiálu dynamického těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu trubky válce	hliník legovaný pro tvárění