



válce dle norem

DNU-100- -PPV-A-S2

č. dílu: 14191

FESTO

Podle ISO 15552, s trubicou válce z profilu, pro bezdotykové snímání krajních poloh, s nastavitelným tlumením v obou koncových polohách. výběhový typ, k dodání do 2008



příklad zobrazení

katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 2,000 mm
průměr pístu	100 mm
závit na pístnici	M20x1,5
podle normy	ISO 6431
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
montážní poloha	libovol.
konec pístnice	vnější závit
konstrukce	píst pístnice
snímání polohy	pro čidla
varianty	S2: průchozí pístnice
provozní tlak	0.2 ... 12 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 80 °C
povolení	Germanischer Lloyd
délka tlumení	30 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	4,221 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	4,221 N
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky	G1/2
informace o materiálu víka	hliník
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel
informace o materiálu trubky válce	hliník legovaný pro tváření eloxovaný