

# elektromagnetický ventil



## MFHE-3-1/4-B

č. dílu: 14329

FESTO

Spínací ventil se zpožděným náběhem tlaku a pomocným ručním ovládním.

Elektromagnetická cívka a zásuvka nejsou obsaženy v dodávce.



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	talířové sedlo
směr proudění	nelze obrátit
princíp těsnění	měkký
funkce odvětrání	nelze škrtit
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	přímo
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
provozní tlak	2 ... 10 bar
normální jmenovitý průtok	1,200 l/min
vypínací čas	80 ms
spínací čas	12 ms
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-5 ... 40 °C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
jmenovitá světlost	8 mm