



# pneumatický ventil VLHE-3-1/4-B

č. dílu: 14330

FESTO

v základní poloze uzavřen,  
spínací ventil pro zpoždění náběhu tlaku, samostatná montáž nebo ve  
spojení s jednotkami pro úpravu stlačeného vzduchu řady S.



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	talířové sedlo
princíp těsnění	měkký
funkce odvětrání	lze škrtit
pomocné ruční ovládání	tlačítkem
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
provozní tlak	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,200 l/min
vypínací čas	23 ms
spínací čas	8 ms
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	průchozí dírou
montážní poloha	libovol.
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
jmenovitá světlost	8 mm