



kabel pro motor NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6

č. dílu: 1450947

★ doporučené výrobky

vhodné pro krokové motory EMMS-ST-...

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|-----------------------------------|
| označení kabelů | bez nosiče štítků |
| elektrické připojení 1, funkce | strana k zařízení |
| elektrické připojení 1, tvar | úhlový |
| elektrické připojení 1, druh připojení | zásuvka |
| elektrické připojení 1, výstup kabelu | úhlové |
| elektrické připojení 1, technika připojení | Sub-D |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil | 15 |
| elektrické připojení 1, obsazené piny/žily | 10 |
| elektrické připojení 2, funkce | na straně řízení |
| elektrické připojení 2, druh připojení | kabel |
| elektrické připojení 2, technika připojení | volné konce |
| elektrické připojení 2, počet pinů/žil | 6 |
| elektrické připojení 2, obsazené piny/žily | 6 |
| rozsah provozního napětí DC | 0 ... 72 V |
| jmenovité provozní napětí DC | 24 V |
| délka kabelu | 10 m |
| vlastnost vedení | Suitable for energy chains |
| poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu | ≥ 80 mm |
| průměr kabelu | 8 mm |
| struktura kabelu | 6x0,75 stíněno |
| jmenovitý průřez vodiče | 0.75 mm ² |
| konce vodičů | dutinka pro vodič |
| stupeň krytí | IP65 |
| upozornění ke stupni krytí | v montovaném stavu |
| okolní teplota | -40 ... 80 °C |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -5 ... 80 °C |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle EU-RoHS-RL |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK RoHS |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| třída odolnosti korozi KBK | 0 - bez nároků na odolnost korozi |
| materiál pláště kabelu | TPE-U(PUR) |
| barevný plášť kabelu | šedá |