


axiální konstrukční sada EAMM-A-E32-67A

č. dílu: 1454246

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|-----------------|
| montážní poloha | libovol. |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| stupeň krytí | IP40 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| přenositelný krouticí moment | 7.5 Nm |
| hmotnost výrobku | 380 g |
| kód rozhraní pohonu | E32 |
| kód rozhraní pro vstup motoru | 67A |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |