


příruba pro motor EAMF-A-L27-67A

č. dílu: 1460087
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	279 g
kód rozhraní pohonu	L27
kód rozhraní pro vstup motoru	67A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS