



# tandemový válec DNUT-32- -PPV-A-S6

č. dílu: 14707

FESTO

s oboustranným, nastavitelným tlumením v konc. polohách  
výběhový typ, k dodání do 2008



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 300 mm
průměr pístu	32 mm
podle normy	ISO 6431
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný
konec pístnice	vnější závit
konstrukce	píst pístnice
snímání polohy	pro čidla
varianty	S6: teplotně odolná těsnění max. 120 °C
provozní tlak	0.5 ... 8 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-10 ... 120 °C
délka tlumení	19 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	786 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	924 N
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky	G1/8
informace o materiálu víka	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu těsnění	FPM
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel