


přičítací počítadlo PZA-A-B

č. dílu: 14992

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	mechanické počítadlo chodu s pneumatickým pohonem
typ návratu do původní polohy	ruční tlačítko nebo pneumatický signál
zobrazení	6 míst
uvolňovací tlak pohonu	$0,2 \pm 0,1$ bar
uvolňovací tlak pro návrat	$0,15 \pm 0,1$ bar
tlak pro rozjezd pohonu	$0,6 \pm 0,2$ bar
tlak pro rozjezd při zpětném chodu	$0,6 \pm 0,2$ bar
provozní tlak	2 ... 8 bar
min. vypínací tlak	2 bar
min. délka impulsu pro pohon	10 ms
min. délka impulsu pro zpětný pohyb	180 ms
min. délka mezery pro pohon	15 ms
min. délka mezery pro zpětný pohyb	50 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	155 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	M5
materiál tělesa	ABS