



programovací kabel NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4

č. dílu: 1501332

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
označení kabelů	bez nosiče štítků
montážní poloha	libovol.
elektrické připojení 1	přímý konektor, USB 2.0 typ A, 4 piny
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	USB 2.0 typ B
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	4
elektrické připojení 2	přímý konektor, USB 2.0 typ B, 4 piny
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, tvar	úhlový
elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 2, technika připojení	USB 2.0 Typ A
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	4
délka kabelu	1.8 m
vlastnost vedení	standard
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi