


# časovač PZVT-30-SEC

č. dílu: 150238

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	mechanické počítadlo chodu s pneumatickým pohonem
vypínací tlak	$\leq 0.1$ bar
provozní tlak	2 ... 6 bar
spínací tlak	$\geq 1.6$ bar
normální jmenovitý průtok	50 l/min
nastavitelný čas zpoždění	2 ... 30 s
přesnost nastavení	$\pm 0,6$ s
délka mezery pro návrat	$\geq 200$ ms
opakovatelná přesnost nastavení času	$\pm 0,3$ s
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP54 s ochranným krytem a čelním rámem dle IEC 60529
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	45 g
typ upevnění	montáž do panelu
připojení pneumatiky	vnitřní závit M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	ABS