

kyvný pohon DRQ-63- -360-PPV-A

č. dílu: 150250
výběhový výrobek

FESTO

pro bezdotykové snímání, s nastavitelným tlumením v koncových polohách a převodem ozubenými koly s vymezením vůlí.

Varianta s volitelným úhlem kyvu od 271 do 359 stupňů.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| velikost | 63 |
| úhel tlumení | 65 deg |
| úhel kyvu | 360 deg |
| tolerance v koncových polohách | 4 deg |
| tlumení | PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukce | ozubený hřeben/pastorek |
| snímání polohy | pro čidla |
| provozní tlak | 2.5 ... 10 bar |
| max. frekvence kyvu při 6 barech | 0.6 Hz |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| teoretický krouticí moment při 6 barech | 37 Nm |
| přípustný moment setrvačnosti | 0.04 kgm ² |
| hmotnost výrobku | 11,500 g |
| typ upevnění | vnitřním závitem |
| připojení pneumatiky | G3/8 |
| informace o materiálu hnací hřídele | cementační ocel |
| informace o materiálu těsnění | TPE-U(PU) |