


# programovací kabel KDI-SB202-BU9

č. dílu: 150268

FESTO

Sériový standardní diagnostický kabel Festo od ventilového terminálu k zařízení Checkbox.



## katalogový list

parametr	hodnota
přípustný průměr kabelu	4.5 ... 6.5 mm
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	≤ 300 V
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-10 ... 80 °C
okolní teplota	-30 ... 80 °C
hmotnost výrobku	181 g
elektrické připojení 1	přímá zásuvka, M12, 4 piny
elektrické připojení 2	přímá zásuvka, Sub-D, 9 pinů
struktura kabelu	4x0,14
délka kabelu	5 m
typ upevnění	klip s převlečnou maticí
informace o materiálu převlečné matice	mosaz poniklováno
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu pláště kabelu	PUR
informace o materiálu nástrčných kontaktů	měděná slitina pozlaceno