


čidlo SIEN-M5B-PS-S-L

č. dílu: 150371

FESTO

indukční, s normální spínací vzdáleností.



katalogový list

parametr	hodnota
odpovídá normě	EN 60947-5-2
povolení	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
jmenovitá spínací vzdálenost	0.8 mm
okolní teplota	-25 ... 70 °C
opakovatelná přesnost za stálých podmínek	0,01 mm
spínaný výstup	PNP
funkce spínaného prvku	spínač
max. spínací frekvence	5,000 Hz
max. výstupní proud	200 mA
odolnost zkratu	pulzující
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení	3 piny M8x1 konektor
velikost	M5x0,5
utahovací moment	1.5 Nm
druh montáže	vestavný
hmotnost výrobku	4.3 g
materiál tělesa	PA vysoce legovaná nerezová ocel
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
stupeň krytí	IP67
napěťová pevnost	1 kV
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň znečištění	3