


upínací modul EV-12-3

č. dílu: 150681

FESTO

s funkcí návratu do základní polohy



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------|--|
| zdvih | 3 mm |
| upínací plocha | Ø 12 |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní režim | jednočinný |
| provozní tlak v Mpa | ≤ 0.6 MPa |
| provozní tlak | ≤ 6 bar ≤ 87 psi |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 40 °C |
| hmotnost výrobku | 11 g |
| typ upevnění | průchozí dírou |
| připojení pneumatiky | M3 |
| materiál tělesa | hliníkový tlakový odlitek |
| materiál membrány | TPE-U(PU) |