



upínací modul EV-25-4

č. dílu: 150684

FESTO

s funkcí návratu do základní polohy



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	4 mm
upínací plocha	Ø 25
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný
provozní tlak v Mpa	≤ 0.6 MPa
provozní tlak	≤ 6 bar ≤ 87 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 40 °C
hmotnost výrobku	24 g
typ upevnění	průchozí dírou
přípojení pneumatiky	M3
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál membrány	TPE-U(PU)