

profilová lišta

SLZS-40- -

č. dílu: 150919

FESTO

celková délka lišty odpovídá 230 mm plus zdvih



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------|--|
| konstrukční tvar | drážka T pro čidla |
| max. délka profilu | 2,800 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukce | lišta pro čidla |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -20 ... 60 °C |
| typ upevnění | s průchozí dírou a šroubem |
| materiál profilu | hliník legovaný pro tváření eloxovaný |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál šroubů | vysoce legovaná ocel |