

jednosměrný škrticí ventil GRLA-M5-PK-3-RS-B

č. dílu: 151164

FESTO

pro škrcení na odvětrání, s otočným přívodem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrcení na odvětrání
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 2	M5
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	83 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	72 ... 83 l/min
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
povolení	Germanischer Lloyd
montážní poloha	libovol.
normální průtok ve směru škrcení 6 -> 0 barů	140 l/min
normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	120 ... 140 l/min
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	1.5 Nm
hmotnost výrobku	12 g
informace o materiálu závitové části	poniklováno
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu regulačního šroubu	mosaz
informace o materiálu kyvného přívodu	zinkový tlakový odlitek