



# jednosměrný škrťací ventil GRLZ-M5-PK-3-B

č. dílu: 151184  
výběhový výrobek

FESTO

pro škrťení na přívodu, s otočným přívodem.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrťení na přívodu
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 2	M5
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrťení	83 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	72 ... 83 l/min
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
montážní poloha	libovol.
normální průtok ve směru škrťení 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi)	140 l/min
normální průtok ve zpětném směru 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi)	120 ... 140 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
jmenovitá světlost	2 mm
max. utahovací moment	1.5 Nm
hmotnost výrobku	10 g
materiál šroubovacích čepů	mosaz poniklováno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál regulačního šroubu	mosaz
materiál kyvného připojení	zinkový tlakový odlitek