



jednosměrný škrticí ventil GRLZ-1/8-PK-3-B

č. dílu: 151189
výběhový výrobek

FESTO

pro škrcení na přívodu, s otočným přívodem.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrcení na přívodu
připojení pneumatiky 1	PK-3 s převlečnou maticí
připojení pneumatiky 2	G1/8
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	110 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	100 ... 110 l/min
okolní teplota	-10 ... 60 °C
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0,3 ... 10 bar
normální průtok ve směru škrcení 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi)	162 l/min
normální průtok ve zpětném směru 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi)	145 ... 165 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	6 Nm
hmotnost výrobku	22 g
materiál šroubovacích čepů	hliník legovaný pro tvárění
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál regulačního šroubu	mosaz
materiál kyvného připojení	zinkový tlakový odlitek