


# škrticí ventil GRO-M5-B

č. dílu: 151214

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrcení
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	M5
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
typ upevnění	montáž do panelu průchozí dírou dle volby:
normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	105 l/min
provozní tlak	0 ... 10 bar
okolní teplota	-20 ... 60 °C
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
jmenovitá světlost	2 mm
montážní poloha	libovol.
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	19 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál regulačního šroubu	vysoce legovaná ocel
materiál matice	hliník legovaný pro tváření
materiál dutinky	POM