


jednosměrný škrticí ventil GR-1/8-B

č. dílu: 151215

FESTO

Nastavitelný průtok v jednom směru.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrčení
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
typ upevnění	montáž do panelu průchozí dírou dle volby:
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	210 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	180 ... 275 l/min
provozní tlak	0.5 ... 10 bar
okolní teplota	-20 ... 60 °C
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
montážní poloha	libovol.
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-20 ... 60 °C
jmenovitá světlost	3 mm
hmotnost výrobku	31 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál dutinky	POM
materiál regulačního šroubu	vysoce legovaná ocel
materiál matice	hliník legovaný pro tváření