


# kyvná příruba SNGL-80

č. dílu: 151531  
výběhový výrobek

FESTO

pro válce DNG, DNGU, lze spojit s ložiskovým tělesem LSNG, LSNSG.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	80
odpovídá normě	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-40 ... 90 °C
hmotnost výrobku	503 g
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu upevnění	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu ložiska	plast
informace o materiálu šroubů	ocel pozinkováno