


jednosměrný škrticí ventil GRLA-3/8-NPT-B

č. dílu: 151555

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrčení na odvětrání
připojení pneumatiky 1	3/8 NPT
připojení pneumatiky 2	3/8 NPT
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.3 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál dutého šroubu	hliník legovaný pro tváření
materiál regulačního šroubu	mosaz
materiál matice	hliník legovaný pro tváření
materiál kyvného připojení	zinkový tlakový odlitek