



jednosměrný škrticí ventil GRLA-1/2-NPT-B

č. dílu: 151559

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrčení na odvětrání
připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
připojení pneumatiky 2	1/2 NPT
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
provozní tlak	0,3 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dutého šroubu	hliník legovaný pro tváření
materiál matice	hliník legovaný pro tváření