



# jednosměrný škrticí ventil GRLZ-1/8-NPT-RS-B

č. dílu: 151564

FESTO

pro škrcení na přívodu, s otočným přívodem.  
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrcení na přívodu
připojení pneumatiky 1	NPT1/8-27
připojení pneumatiky 2	NPT1/8-27
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
typ upevnění	našroubovatelný
provozní tlak	0.3 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
teplota média	-10 ... 60 °C