


# škrticí ventil GRLO-10-UNF-1/4-B

č. dílu: 151571

FESTO

bez zpětné funkce, s otočným přívodem.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrčení
připojení pneumatiky 2	UNF10-32
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
provozní tlak	0 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
teplota média	-10 ... 60 °C