

# jednosměrný škrťací ventil GRLZ-10-UNF-B

č. dílu: 151576

FESTO

pro škrťení na přívodu, s otočným přívodem.  
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrťení na přívodu
připojení pneumatiky 1	UNF10-32
připojení pneumatiky 2	UNF10-32
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
teplota média	-10 ... 60 °C