


zásuvka MSSD-EB

č. dílu: 151687

★ doporučené výrobky

Pro elektromagnetické cívky a ventily, přípojovací obrazec podle DIN EN 175 301, konstrukční tvar C.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5
výstup kabelu	úhlové
upozornění k výstupu kabelu	lze přesadit o 90°
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	11 g
elektrické připojení	3 piny zásuvka úhlová zásuvka přípojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C dle DIN EN 175301-803 podle DIN EN 61984 čtyřhranný tvar, MSEB čtyřhranný tvar, MSN2
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhlové
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	3
elektrické připojení 2	šroubovací svorka
rozsah provozního napětí DC	0 ... 300 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
zatížitelnost proudem při 40°C	6 A
přípustné proudové zatížení	6 A
napěťová pevnost	4 kV
připojení ochranného vodiče	k dispozici
šroubení pro kabel	Pg7
průměr kabelu	6 ... 8 mm
přípustný průměr kabelu	7,5 mm
jmenovitý průřez vodiče	≤ 0.75 mm ²
průřez přívodu	0.75 mm ²
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-45 ... 90 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň znečištění	3
materiál tělesa	plast
barva tělesa	černý
materiál těsnění	NBR