


světelné těsnění MEB-LD-12-24DC

č. dílu: 151717

FESTO

pro ventily MEB.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------------|---|
| indikace polohy sepnutí | LED |
| typ upevnění | na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5 |
| hmotnost výrobku | 0.6 g |
| elektrické připojení | připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C dle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar, MSEB |
| rozsah provozního napětí DC | 12 ... 24 V |
| připojení ochranného vodiče | k dispozici |
| jmenovitý výkon světelného těsnění | 0.05 W |
| stupeň krytí | IP65 |
| okolní teplota | -25 ... 85 °C |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| materiál tělesa | TPE-U(PU) |
| barva | průsvitn. |