


# světelné těsnění MEB-LD-230AC

č. dílu: 151718

FESTO

pro ventily MEB.



## katalogový list

parametr	hodnota
indikace polohy sepnutí	LED
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5
hmotnost výrobku	0.6 g
elektrické připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C dle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar, MSEB
jmenovité napájecí napětí AC	230 V
napěťová pevnost	2.5 kV
připojení ochranného vodiče	k dispozici
jmenovitý výkon světelného těsnění	0.33 W
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-25 ... 85 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň znečištění	3
materiál tělesa	TPE-U(PU)
barva	průsvitn.