


L-šroubení LJK-1/8-I/I

č. dílu: 151784

FESTO

s bočním přívodem vzduchu pro vakuový ejektor, lze otočit o 360 °.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
provozní tlak	-0.95 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-::-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	25 g
upevnění přísavky	G 1/8
připojení vakua	G1/8