


# zásuvka s kabelem KMPYE-5

č. dílu: 151909

FESTO

připraven z výroby, pro proporcionální průtokový ventil.



## katalogový list

parametr	hodnota
odpovídá normě	EN 61076-2-101
označení kabelů	příslušenstvím
hmotnost výrobku	305 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	kruhový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	4
elektrické připojení 1, druh upevnění	aretace šroubu se šestihranem OK 18 a podélným rýhováním
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	4
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné proudové zatížení	4 A
napěťová pevnost	2.5 kV
délka kabelu	5 m
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 90 mm
průměr kabelu	6.2 mm
tolerance průměru kabelu	± 0,3 mm
struktura kabelu	4x0,25 stíněno
jmenovitý průřez vodiče	0.25 mm <sup>2</sup>
konce vodičů	prosté odstřížení
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-40 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-25 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
materiál pláště kabelu	PVC
barevný plášť kabelu	šedá
materiál tělesa	PA
barva tělesa	černý
materiál aretace šroubu	PA
materiál nástrčných kontaktů	mosaz