

kyvná příruba SZSB-25

č. dílu: 151925

FESTO

pro válce DZH-16- až -25-...



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	66 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	odlitek z ušlechtilé oceli
materiál šroubů	ocel pozinkováno