


zásuvka rychlospojky KD1-M3-A

č. dílu: 151995

FESTO

samočinně uzavíratelné



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	1.5 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	44 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment	0.6 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 10 %
hmotnost výrobku	2.9 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit M3