



přímočarý pohon DGO-12- -P-A-B

č. dílu: 15221

FESTO

pro bezdotykové snímání krajních poloh, s magnetickou spojkou.



příklad zobrazení

katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 ... 1,200 mm
průměr pístu	12 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
princip unášeče	magnetický přenos síly
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	2 ... 7 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 60 °C
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	68 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	68 N
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	2 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	320 g
připojení pneumatiky	M5
materiál krytu	hliník
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	vysoce legovaná ocel