



přímočarý pohon DGO-20- -PPV-A-B

č. dílu: 15223

FESTO

pro bezdotykové snímání krajních poloh, s magnetickou spojkou.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 10 ... 3,000 mm |
| průměr pístu | 20 mm |
| tlumení | PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| princíp unášeče | magnetický přenos síly |
| snímání polohy | pro čidla |
| provozní tlak | 1.6 ... 7 bar |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -20 ... 60 °C |
| délka tlumení | 17 mm |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod | 188 N |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod | 188 N |
| přírůstek pohybující se hmotností na 10 mm zdvihu | 4 g |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm | 1,000 g |
| připojení pneumatiky | G1/8 |
| materiál krytu | hliník |
| materiál těsnění | NBR TPE-U(PU) |
| materiál tělesa | vysoce legovaná ocel |