

unášeč FKG-40-B

č. dílu: 15235

FESTO

pro vyloučení klopných momentů na jezdec přímočarých pohonů DGO a vyrovnání nesouosostí souběžně vedených zátěží.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
radiální odchylka +/-	1 mm
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 120 °C
dlouhodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	1,600 N
hmotnost výrobku	1,227 g
materiál unášeče	tvárná slitina hliníku, eloxováno ocel, pozink.
materiál vidlice	ocel pozinkováno
materiál kluzného dílu	mosaz