


# vícenásobná zásuvka KDVF6-7

č. dílu: 152509

FESTO

pro spojení svazku hadic z plastu Js 6.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	6 mm
provozní tlak	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. počet připojení	7
připojení pneumatiky	PK-6
barva	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS