


kyvná příruba SNG-200

č. dílu: 152598

FESTO

vhodné ložiskové těleso LSNB, LSNSG.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	200
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	5,160 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	hliníkový tlakový odlitek
materiál čepů	ocel pozinkováno
materiál šroubů	ocel pozinkováno
materiál pojistky	pružinová ocel, pozinkovaná