

# hadice z plastu PAN-10X1,5-SI

č. dílu: 152701

FESTO

Vnější kalibrace, pro nástrčná připojení QS, šroubení CN a CK, z polyamidu (nepřípustné pro použití při výrobě potravin).



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	10 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	58 mm
vnitřní průměr	7 mm
mín. poloměr ohybu	27 mm
vlastnosti hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1.7 MPa -0.95 ... 17 bar -13.775 ... 246.5 psi
povolení	TÜV
klasifikace Maritime	viz certifikát
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-30 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.042 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 10 mm
barva	stříbrný
tvrdost Shore	D 55 +/- 3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-A